



Kraftsidavbitare, förkromad VDE-isolerad, med säkringsögla, totallängd: 200mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 706051 200 |
| GTIN | 4003773081494 |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Tång med säkerhetsögla för montering av fallskydd. Säkringsögla sammansvetsad med grepphylsan, dynamiskt belastningsbar upp till 3 m fallhöjd.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Användningsdata:

För användning vid konstruktions- och anläggningsarbeten, byggnadsunderhåll, för industriklättrare, takäggare, vid monterbyggnad osv.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

OBS!:

Fler utföranden och storlekar levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| klippkapacitet hård tråd upp till Ø | 3 mm |
| klippkapacitet pianotråd upp till Ø | 2,5 mm |
| totallängd | 200 mm |
| klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø | 4,2 mm |
| Material | Kromvanadin-elektrostål |
| Yta | förkromad |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Kraftsidavbitare med stor kapacitet | ja |
| med inkopplingsbar retur fjäder | nej |
| med retur fjäder | nej |
| Produktslag | Skärande tång |