



Plaströrsavskärare BiX® med 3 blad, för Ø upp till: 50mm



Beställningsdata

Ordernummer	819780 50
GTIN	4003773087311
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

Röravskärare av stabil, förstärkt plast, knivblock av zinkgjutgods. Lätthanterlig, för grad- och spånfri kapning av rör. Säker, fackmässig kortning av dropphylsor vid ändmontering – nästan i plan med väggen (ca 2–3 mm väggavstånd). Vridbart knivblock för skärning av plaströr (blad i mitten) och dropp- och tätningshylsor (blad på utsidan). Låsmekanism för säker transport.

Användningsdata:

Skär enkelt bl.a. högtemperaturavloppsrör, tomrör för el och icke-armerade plaströr med väggjocklekar upp till 2,4 mm.

Teknisk beskrivning

för rörtter-Ø	20 - 50 mm
tillverkarens beteckning	BiX
med spärrfunktion	nej
Produktslag	Rörkapare

