



Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: GSB1235



Beställningsdata

Ordernummer	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch batteridrivna slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborrtillämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** skyddar motorn mot överlast.
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Robust och lättanvänd sladdlös skruvdragare med en vikt på endast **1 kg**.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumbatterier, laddare och transportväska.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 460 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
maximal spiralborr-Ø i trä	32 mm

spännvidd snabbchuck	1 - 10 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	10 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	1750 min ⁻¹
Batterityp	Litiumjon
typisk användning	Medium
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	<2,5 m/s ²
batterikapacitet	3 Ah
Energiförsörjning	Batteridriven
Antal ingående batterier	2
tillverkarens beteckning	GSB 12V-35
maximalt vridmoment mjukt	20 Nm
motorkonstruktion	borstlös motor
maximalt vridmoment hårt	35 Nm
vikt	1 kg
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	10,5 m/s ²
Produktslag	Slagborrskruvdragare

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073855 B12
Batteriladdare Typ GAL1240	073866 GAL1240