

**TMSERROR, Typ: GBH18V45C****Beställningsdata**

Ordernummer	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

18 V batteridrivnen slagbormaskin med SDS-plus verktygsfäste och borstlös motor.

- **Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Synnerligen robust: Electronic Motor Protection stänger av motorn vid överlast; fullt funktionsduglig även efter falltest från 2 m ned på betong.**
- **Lättare än jämförbara kabelanslutna produkter tack vare den högoptimerade drivlinan - även med ProCORE 18 V 12,0 Ah.**
- **Komfortabelt arbete tack vare Lock-on Button för kontinuerligt mejslingsarbete.**
- **Maximal kapacitet tack vare BITURBO-tekniken.**
- **Exakta arbetsresultat tack vare hastighetsinställning för variabla varvtal.**
- **Bättre sikt med LED-arbetslampa.**
- **Kick Back Control minskar risken på grund av plötsliga verktygsreaktioner.**
- **Försedd med Soft Start, ASC och EPC för bästa möjliga användarskydd.**
- **Flexibelt arbete tack vare individuell inställning allt efter tillämpning via Boschs app My Tools.**

leveransinnehåll:

Inklusive extrahandtag, Connectivity-modul, maskinduk och hantverkarväska.

OBS!:

Passande HM-slagbormaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i betong	45 mm
vikt	8 kg
slagenergi	12,5 J
Batterispänning	18 V
form verktygshållare	SDS Max
Batterityp	Litiumjon
maximal slagfrekvens	2760 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	GBH 18V-45 C
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Batteridriven
Antal ingående batterier	2
Skaft	SDS Max
Produktslag	Slagbormaskin

Tillbehör

BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073865 C18
Batteriladdare Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073857 C18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C