

HOLEX**Handske, par Pro Cut D / Protector, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094603 9
GTIN	4062406572204
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Cut D. Sömlöst stickade skärskyddshandskar för exakta och universella verksamheter och skydd mot höga skärskaderisker. Med polyuretan-nitrilskumplastbeläggning och mycket god passform och fingerfärdighet. Med förstärkt tumveck för längre livslängd. Idealisk för användning i både torr och oljig arbetsomgivning. **18 gauge-stickningsteknik.**

Med extra skydd för handryggen mot lätta slag och stötrisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	9
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Innehåll	12

Handskegenskap	Stötskydd
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Förstärkt tumgrepp
Stickningsteknik	18G
Torkning	Lufttorkning
EN 388	4X43D
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	water based PU/nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
Längd	255 mm
Användningsdata	Flergångs
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Skärskyddsklass	D
Produktslag	Genomsörningskyddade handskar