



## Batteridrivnen slagborrskruvdragare utan batteri, laddare, Typ: GSB1855



### Beställningsdata

Ordernummer	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Bosch batteridrivnen slagskruvdragare** för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborrtillämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** skyddar motorn mot överlast.
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Med **borstlös EC-motor**.

**KickBackControl** med automatisk avstängning vid stopp samt unik precisionskoppling. Kompakt utförande, mycket kort huvudlängd (endast 184 mm) för perfekt hantering (storlek GSB1890C), vilket gör den perfekt för arbete i trånga utrymmen. Möjlighet till eftermontering av Connectivity-modul.

#### leveransinnehåll:

**Exkl. batteri**, exkl. laddare och med L-BOXX.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

### Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm

tillverkarens beteckning	GSB 18V-55
Batterityp	Litiumjon
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
motorkonstruktion	borstlös motor
Energiförsörjning	Batteridriven
typisk användning	Medium
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	1,5 m/s <sup>2</sup>
maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
batterikapacitet	4 Ah
Antal ingående batterier	0
maximalt varvtal 2:a växeln	1800 min <sup>-1</sup>
Batterispänning	18 V
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 460 min <sup>-1</sup>
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximalt vridmoment hårt	55 Nm
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
vikt	1,1 kg
maximalt vridmoment mjukt	28 Nm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	11 m/s <sup>2</sup>
Produktslag	Slagborrskruvdragare