



Vinkelslip GWX Utan ackumulator., Typ: 18V15SC



Beställningsdata

Ordernummer	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

- **Enkel och snabb:** Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar att kassera och extra verktyg.
- **Ingen extranyckel** behövs längre.
- **Omfattande:** Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
- **Maximal komfort** genom ett till 100 % verktygslöst och snabbt tillbehörsbyte.
- **Tillförlitlig:** Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet. Högsta möjliga användarskydd genom en ljudsignal vid korrekt montering.
- **Snyggt arbete utan fula repor!** Mindre utpräglade och färre slipsår med X-Lock vinkelslipar.

Batteridrivna vinkelslip med **BITURBO borstlös teknik** med X-Lock.

- **Med samma effekt** som en kabelansluten apparat med 1000 till 1800 W.
- **Ger snabbare kapning** och mer metallavverkning än hittillsvarande batteridrivna slipar.
- **Ökad säkerhet** genom intelligent bromssystem, Kick Back- och Drop Control.
- **Utrustad med val av enskilda hastighetssteg** med manöverpanel och Bluetooth Connectivity.

leveransinnehåll:

Utan batterier och utan laddare. Inklusive Vibration Control extrahandtag, skyddskåpa, L-Boxx 136.

OBS!:

Passande ProCore 18 V-batterier och startset finns under nr 073857 stl. C18 och nr 073865 stl. C18

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Antal ingående batterier	0
verktygsfäste	X-LOCK system
maximal skiv-Ø	125 mm
vikt	2 kg
Kickbackstopp	ja
Energiförsörjning	Batteridrivnen
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Batterityp	Litiumjon
tillverkarens beteckning	GWX 18V-15 SC
Återstartspärr	ja
varvtalsområde	3400 - 9800 min ⁻¹
Batterispänning	18 V
anmärkning	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Serie	X-LOCK system
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

Batteriladdare Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073865 C18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073857 C18