



Sladdlös borrarvdragare, Typ: M12FDDXK2



Beställningsdata

Ordernummer	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – batteridrivna borrarvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med **övervakning av varje cell** och **laddnivåindikering**. Robust **metallväxelhus** för lång livstid. **FIXTEC snabbspännbörrenchuck av metall** med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort. Batteridrivna kompakta borrarvdragare med snabbbyteschuck.

- **4 i 1 byteshuvsystem med fyra olika tillsatser.**
- **Bara 185 mm totallängd.**

leveransinnehåll:

Sats med 10 mm metallbörrenchuck, vinkelskruvdragartillsats, excentertillsats, 6 mm HEX-tillsats, inklusive 2 st 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatteri M12 B2, laddare, HD-box.

OBS!:

Passande reservackumulatorer och laddare finns under nr 073814, nr 073815, nr 073829 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
Batterityp	Litiumjon
maximalt vridmoment hårt	34 Nm
vikt	0,9 kg
typisk användning	Medium
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximalt varvtal 2:a växeln	1600 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i trä	34 mm
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
motorkonstruktion	borstlös motor
tillverkarens beteckning	M12 FDDXKIT-202X
batterikapacitet	2 Ah
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 400 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Produktslag	Borrskruvdragare

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C