

**Mitutoyo****Mätur, Mätområde / Höljes-Ø: 10/58Bmm**

## Beställningsdata

Ordernummer	432051 10/58B
GTIN	4946368841915
Artikelklass	44A

## Beskrivning

### Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Precisionsmätklockor med metallhölje, fäststappens diameter 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlan kan vridas med ytterringen för nollställning av visaren. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

### Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

## Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
Norm	DIN 878
skalvärde	0,01 mm
ögla på mätarets baksida	ja
mätkraft	0,4 - 1,4 N
avläsning 1 varv av visaren	1 mm

Höljes-Ø	58 mm
avläsning	1/100 mm
mätområde	10 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	13 µm
Mätteknik	analog
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Svängbar mätspets	434912
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 58 mm	434836 58
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Vinklad mäturshållare60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100

Förlängare för mätpetsar längd L 40 mm	434920 40
Förlängare för mätpetsar längd L 10 mm	434920 10