


Mitutoyo**Säkerhetsmätur, Mätområde / Höljes-Ø: 0,5/55mm**

Beställningsdata

Ordernummer	432053 0,5/55
GTIN	4946368842431
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Stötskyddade precisionsmätur, säkerhetsmätur, stötskyddade med frigång. Extremt lätt och robust konstruktion med dammskydd. Fästtappens Ø 8 mm h6.

Teknisk beskrivning

Norm	Verkstadsnorm
Höljes-Ø	55 mm
Kalibrering	C1
frigång	3,5 mm
mätområde	0,5 mm
mätkraft	0,4 - 1,4 N
skalvärde	0,01 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	7 µm

Mätteknik	analog
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 3 mm	023000 3

Tillbehör

Stålpets Typ 29/10	434900 29/10
Stålpets Typ 14/40	434900 14/40
Stålpets Typ 16	434900 16
Förlängare för mätspetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålpets Typ 18/1	434900 18/1
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Stålpets Typ 2	434900 2
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4
Stålpets Typ 29/20	434900 29/20
Stålpets Typ 18/2	434900 18/2
Stålpets Typ 18/6	434900 18/6
Stålpets Typ 15	434900 15
Vinklad mäturshållare45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålpets Typ 20	434900 20
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålpets Typ 12	434900 12

Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 28	434900 28
Förlängare för mätspetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålspets Typ 39	434900 39
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Rubinspets Typ 2	434915 2
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Förlängare för mätspetsar längd L 30 mm	434920 30
Stålspets Typ 17	434900 17
Stålspets Typ 11	434900 11
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 13	434900 13
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20

Stålspets Typ 14	434900 14
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 10	434900 10
Svängbar mätspets	434912
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5