

Garant**Roterande svarvdubb, avplanad för utbytesinsatser, Morsekona: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	321266 4
GTIN	4062406572310
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Extremt slimmat hus med tillplattning på en sida för optimal tillgänglighet; Mycket hög rundgångsnoggrannhet genom avancerad lagring; Även lämplig för sliptillämpningar.

- **med förlängd spets och avdragarmutter, speciellt för CNC-maskiner**
- **Hela verktyget är härdat och slipat.**
- **Specialrullager för hög belastning även vid höga varvtal.**
- **Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.**
- **Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.**
- **Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.**

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

För hög belastning och höga varvtal, speciellt för NC-maskiner.

Flexibel användning tack vare utbytbara insatser. Universell användning på revolver och motspindel i CNC-maskiner.

Specialtillbehör:

Utbytbar hållare nr 320627 - 320631.

OBS!:

Byte av insatserna på nyckelgreppen genom motursrotation.

Avdragarmutter för NC-maskiner, för lossing av dubben från dubbröret.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter D_1	14 mm
effektiv längd B	85 mm
för arbetsstycksvikt	400 kg
maximalt radiellt kast	0,003 mm
Längd 1	74 mm
hus- \emptyset D	60 mm
Morsekona	MK4
maximalt varvtal:	10000 min ⁻¹
passar färgkod	K14
L_2	10 mm
bräckskruv	ja
Produktslag	centreringspets