



Sladdlös kärnbormaskin, Typ: M18FMDP



Beställningsdata

Ordernummer	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

M18 FUEL™ batteridrivnen magnetkärnbormaskin med LED-belysning.

- **Kärnbörning upp till 38 mm.**
- **2-växels växellåda: Optimerat varvtal för borring med kärnborr (400 min⁻¹) och spiralbör (690 min⁻¹).**
- **Stark permanentmagnet med hållkraft 8890 N.**
- **Version med REDLINK PLUS™-elektronik, AUTOSTOP™.**
- **Integrerad magnetisk kylvätskebehållare.**

leveransinnehåll:

2 st M18 B5 batteripackar, M12-18 FC laddare, transportväska.

OBS!:

Passande HM-kärnborrar finns från nr 118780. Passande batteri med nr 073816 storlek MB18 och nr 073839 storlek M18NRG5 kan levereras.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V

maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Borrdjup	Kärnborr av stål högst 50 mm
höjd	552 mm
vikt	13,9 kg
maximal brotsch-Ø	18 mm
maximalt varvtal:	400 - 690 min ⁻¹
längd magnetfot	170 mm
form verktygshållare	19 mm Weldon
batterikapacitet	5 Ah
maximal sänk-Ø	38 mm
bredd magnetfot	65 mm
arbetslag	146 mm
tillverkarens beteckning	M18 FMDP-0C
Antal ingående batterier	2
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Borrmaskin

Tillbehör

Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18