



## Vinkelslipmaskiner Ackumulator, Typ: M18FSAGDB



### Beställningsdata

Ordernummer	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

18 V/5,0 Ah FUEL™-Milwaukee sladdlös vinkelslip:

- **borstlös motor med lång livslängd, spindellåsning, snabbjustering av sprängskyddet.**
- **Integrerat FIXTEC snabbbytessystem för verktyglöst skivbyte.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive laddare, skyddshölje, 2 dammskyddsgaller, spännsats, vibrationsisolerat handtag, HD-box.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073809 och nr 073840.

### Teknisk beskrivning

förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
maximalt kapdjup	33 mm
maximala vibrationer enligt EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
batterikapacitet	5 Ah
överbelastningsskydd	ja
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	2

Batterispänning	18 V
Återstartspärr	ja
Kickbackstopp	nej
Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
Mjukstart	ja
maximal skiv-Ø	125 mm
vikt	2,7 kg
tillverkarens beteckning	M18FSAGDB
Dödmanskoppling	ja
Serie	FUEL
Produktslag	Vinkelslipmaskiner