



## Sladdlös borrhammare utan batteri, laddare och transportväska, Typ: M18FHPX



### Beställningsdata

Ordernummer	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

- Robust borrhammare med pneumatiskt hammarslagverk.
- SDS-plus borrhäfte.
- Slitstarkt metallväxelhus.
- Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.
- FIXTEC-verktygssnabbväxlingssystem för verktygsfri växling mellan SDS-Plus-hållare och metall-snabbspännings-chuck.
- Rotationsstopp för enkla mejslingsarbeten.
- Säkerhetskoppling skyddar användare och maskin vid blockerad borrhäfte.
- Anti-Vibrations-System AVS.

#### leveransinnehåll:

Nollversion – utan ackumulator, laddare och väska.

#### OBS!:

Passande HM-borrhammare finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073808 och nr 073840.

### Teknisk beskrivning

maximal spiralborrhäfte-Ø i betong	30 mm
------------------------------------	-------

tillverkarens beteckning	M18ONE FPHX
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Skaft	SDS Plus
slagenergi	4,2 J
maximala vibrationer enligt EN	8,6 m/s <sup>2</sup>
Antal ingående batterier	0
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
maximal slagfrekvens	4600 min <sup>-1</sup>
vikt	5,2 kg
varvtalsområde	0 - 800 min <sup>-1</sup>
form verktygshållare	SDS-Plus
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Produktslag	Slagborrmaskin

## Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218SC	073840 M1218SC
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Batteriladdare Typ M1418C6	073840 M1418C6