



## Sladdlös borrhammare, Typ: M18FHX



### Beställningsdata

Ordernummer	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Robust hammarborr med pneumatiskt hammarslagverk.**
- **Slitstarkt metallväxelhus.**
- **Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.**
- **18 V / 5,0 Ah Red litiumjonbatteridrivna slagbormaskin**, med borstlös POWERSTATE™ EC-motor, optimerad för håltagning i betong och murverk. Redlink-Plus™-Elektronik – överlastskydd för lång livslängd på batteri, motor och växel.
- **FIXTEC-verktygssnabbväxlingsystem för verktygsfri växling mellan SDS-Plus-hållare och metall-snabbspännings-chuck.**
- **Rotationsstopp för enkla mejslingsarbeten.**
- **Säkerhetskoppling skyddar användare och maskin vid blockerad borr.**
- **Anti-Vibrations-System AVS.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive FIXTEC SDS-Plus adapter, snabbspännborrhuck 1,5 – 13 mm, extrahandtag med borrhjupstopp, snabbbladdare, 2 st 18 V batterier, transportväska.

#### OBS!:

Passande HM-borrhammare finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073808 och nr 073840.

### Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximala vibrationer enligt EN	8,9 m/s <sup>2</sup>
Skaft	SDS Plus
varvtalsområde	0 - 1330 min <sup>-1</sup>
maximal spiralborr-Ø i betong	26 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
slagenergi	2,5 J
maximal spiralborr-Ø i trä	28 mm
tillverkarens beteckning	M18ONEFHX-552X
Batterispänning	18 V
maximal slagfrekvens	4800 min <sup>-1</sup>
batterikapacitet	5,5 Ah
Antal ingående batterier	2
form verktygshållare	SDS-Plus
Energiförsörjning	Batteridrivnen
vikt	4,5 kg
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Batterityp	Litiumjon
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Produktslag	Slagbormaskin

## Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218SC	073840 M1218SC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1418C6	073840 M1418C6