

**Mitutoyo****Ytjämnhetsmätare SJ210, Typ: SJ210****Beställningsdata**

Ordernummer	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Artikelklass	44D

**Beskrivning****Utförande:**

Portabelt, sladdlöst slidsystem för bestämning av ytjämnhet. Mätkraft 0,75 mN enligt DIN/ISO. Lös drivenhet för mätning i små utrymmen och för montering på stativ. Faskorrekt Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-21 (ersätter DIN EN ISO 11562). Automatiskt skydd för givaren vid transport. Automatisk kalibreringsfunktion och inbyggt mätvillkorsminne.

- **2,4 tum TFT-färgskärm, elektroniskt vridbar. Matningsenheten kan användas inbyggd eller separat. Lagring av mätdata och mätförhållanden på micro-SD-minneskort.**
- **Alla vanliga parametrar enligt DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI och fritt valbara förhållanden.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive drivenhet med mätspets, nätadapter, kalibreringsnormal och förvaringsväska.

**Specialtillbehör:**

Givare och mät huvud för små hål (från 2,5 mm) nr 499210, glidsko för flacka och cylindriska arbetsstycken nr 499220 storlek Z-KUFE, stödfötter (2 st) nr 499220 storlek FUSS, adapter för fastspänning i höjdmätare nr 499220 storlek H-ADAPT, granitmätstativ nr 499415, datakabel nr 498430, skrivare nr 498701.

**OBS!:**

Gratis analysprogramvara samt andra adapterar och mät huvuden på begäran.

**Teknisk beskrivning**

ytjämnhetsstandarder	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
mätsträcka längdavräkning	16 mm
Cut-Off (λcc)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
avkänningshastighet	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
grafisk visning	Mätprofil, BAC-kurva, ADC-kurva
Energiförsörjning	Batteridrivna
maximalt mätområde	360 μm
Inbyggd skrivare	nej
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Kalibrering	Q2
Kalibrering	Q1
Produktslag	Ytråhetsmätare

## Tjänster

KalibreringYtnormal Typ R	029220 R
KalibreringYtjämnhetsmätare Typ R	029200 R

## Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	498430 USB2
Granitmätstativ med T-spår	499415
Specialtillbehör Typ FUSS	499220 FUSS
Specialtillbehör Typ Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Givare / mät huvud Typ 6/90	499210 6/90
Specialtillbehör Typ H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Anslutningskabel Typ D2	498430 D2
Givare / mät huvud Typ 6/60	499210 6/60
Givare / mät huvud Typ 2,5	499210 2,5

Anslutningskabel Typ D1

498430 D1