



## Batteridrivnen spärrskruvdragare, Typ: M12FHIR14



### Beställningsdata

Ordernummer	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

**MILWAUKEE – Batteridrivnen vinkelborrskruvdragare samt spärrskruvdragare**

- **REDLINK™** elektronik med steglös varvtalsreglering, H/V-gång och överlastskydd.
- **Lysdiodlampa** för belysning av arbetsområdet.
- **Red litiumjonbatterier** med separat cellövervakning och laddningsindikator.

Kompakt batteridrivnen hylsmejsel med hög hastighet och känslig varvtalsreglering.

#### leveransinnehåll:

**Utan ackumulator och utan laddare.**

#### OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073814 och nr 073839.

### Teknisk beskrivning

typisk användning	Strong
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min <sup>-1</sup>
vikt	1 kg
Antal ingående batterier	0

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
batterikapacitet	2 Ah
Batterispänning	12 V
Utförande	Spärr-skruvdragare
maximalt vridmoment hårt	47 Nm
tillverkarens beteckning	M12FHIR14
verktygsfäste	Fyrkant 1/4 tum
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Skruvdragare

## Tillbehör

Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
---	-------------