



Batteridrivna spärskruvdragare, Typ: M12FHIR38



Beställningsdata

Ordernummer	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – Batteridrivna vinkelborrskruvdragare samt spärskruvdragare

- REDLINK™ elektronik med steglös varvtalsreglering, H/V-gång och överlastskydd.
- Lysdiodlampa för belysning av arbetsområdet.
- Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073814 och 073839.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment hårt	47 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Utförande	Spär-skruvdragare
tillverkarens beteckning	M12FHIR38

Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	12 V
vikt	1,4 kg
verktygsfäste	Fyrkant 3/8 tum
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
batterikapacitet	2 Ah
typisk användning	Strong
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Antal ingående batterier	0
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
---	-------------