



Dubbelhylsnyckelsats, Antal skruvmejslar: 11



Beställningsdata

Ordernummer	620602 11
GTIN	4062406570200
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Smidda med kraftigt sexkantskaft för skruvnyckel och tvärgående hål för vridstift. Mycket starka, med djupa innersexkanter för utskjutande bultar.

Norm:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Innehåll:

Vardera 1 nyckel nr 620502: Storlek 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23

Svarvstift nr 621600: Storlek 10× 200

Svarvstift nr 621800: storlek 175

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Antal nycklar	9
Tillverkningsprocess	smidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktslag

hylsnyckel

Tillbehör

Dubbelhylsnyckel nyckelvidd 14X15 mm	620502 14X15
Dubbelhylsnyckel nyckelvidd 20X22 mm	620502 20X22
Dubbelhylsnyckel nyckelvidd 18X19 mm	620502 18X19
Dubbelhylsnyckel nyckelvidd 10X11 mm	620502 10X11
Dubbelhylsnyckel nyckelvidd 16X17 mm	620502 16X17
Dubbelhylsnyckel nyckelvidd 6X7 mm	620502 6X7
Dubbelhylsnyckel nyckelvidd 21X23 mm	620502 21X23
Cylinderformat vridstift Øxtotalängd 10X200 mm	621600 10X200
Trappformigtvridstift totalängd 175 mm	621800 175
Dubbelhylsnyckel nyckelvidd 12X13 mm	620502 12X13
Dubbelhylsnyckel nyckelvidd 8X9 mm	620502 8X9