


**Garant****Centreringspännback, automation, Backbredd A: 80Amm****Beställningsdata**

Ordernummer	360134 80A
GTIN	4062406572600
Artikelklass	30N

**Beskrivning****Utförande:**

Centreringsskruvstycke för flexibel användning.

- **Absolut funktionssäkerhet genom kapsling.**
- **Hög repeteringsnoggrannhet 0,02 mm.**
- **Variabel centruminställning  $\pm 0,02$  mm.**
- **Härdade funktionsytor.**
- **Stabil, av verktygsstål, ytskydd genom korttidsnitring.**

**Fördel:**

- **Flexibel lättvikt.**

Multifunktionell användning.

**Användningsdata:**

Idealisk för 5-sidig bearbetning, perfekt vid fastspänning av ämnen.

**Passar till:**

Automationskonsol nr 360164.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsnyckelinsats nr 642700 storlek E12.

Inklusive 4 spännbultar storlek 90.

**Specialtillbehör:**

Spännbackvarianter nr 360135 – 360151.

**Teknisk beskrivning**

Längd	120 mm
Backbredd A	80 mm
vridmoment	40 Nm
Bredd	120 mm
slaglängd	22 mm
spännkraft upp till max	17 kN
vikt	3,5 kg
höjd	50 mm
passar färgkod	ZC 80
Produktslag	Maskinskruvstycke