


Garant**Centreringspännback, automation, Backbredd A: 120Amm****Beställningsdata**

Ordernummer	360134 120A
GTIN	4062406572914
Artikelklass	30N

Beskrivning**Utförande:**

Centreringskruvstycke för flexibel användning.

- **Absolut funktionssäkerhet genom kapsling.**
- **Hög repeternoggrannhet 0,02 mm.**
- **Variabel centruminställning $\pm 0,02$ mm.**
- **Härdade funktionsytor.**
- **Stabil, av verktygsstål, ytskydd genom korttidsnitring.**

Fördel:

- **Flexibel lättvikt.**

Multifunktionell användning.

Användningsdata:

Idealisk för 5-sidig bearbetning, perfekt vid fastspänning av ämnen.

Passar till:

Automationskonsol nr 360164.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsnyckelinsats nr 642700 storlek E12.

Inklusive 4 spännbultar storlek 90.

Specialtillbehör:

Spännbackvarianter nr 360135 – 360151.

Teknisk beskrivning

vridmoment	60 Nm
Längd	130 mm
Bredd	120 mm
Backbredd A	120 mm
slaglängd	25 mm
spännkraft upp till max	25,5 kN
höjd	50 mm
vikt	5,3 kg
passar färgkod	ZC120
Produktslag	Maskinskruvstycke