

**Garant****Centrisk spännback pneumatisk, Typ: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	360180 100
GTIN	4062406572945
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- **Inställbar slaglängd + 5 mm per sida.**
- **Spännkraften steglöst inställbar upp till 22,5 kN. Aritmetisk summa = 45 kN.**
- **Också vid förlust av tryckluften har den centriska spännbacken en lätt förspänning (cirka 60 kg), så att arbetsstycket alltid kan positioneras säkert t.ex. vid växlebord.**

**Användningsdata:**

För centrisk fastspänning av komponenter. Lämplig för **automatiserad drift** via 4-kanals fastspänningsmoduler, men också via sidoanslutningar.

**Specialtillbehör:**

Backprogram nr 360135 – 360151 storlek 80.

**Teknisk beskrivning**

maximal tryckluftseffekt	9 bar
höjd H	95 mm
L	100 mm
Backbredd A	80 mm
vikt	4,8 kg

spännlängd	6 mm
spännkraft upp till max	10 kN
B	100 mm
passar färgkod	PCV 100
Produktslag	Maskinskruvstycke