

Garant**Centreringspännback pneumatisk, IOT, Typ: 100/4****Beställningsdata**

Ordernummer	360181 100/4
GTIN	4062406572976
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- **Inställbar slaglängd + 5 mm per sida.**
- **Spännkraften steglöst inställbar upp till 22,5 kN. Aritmetisk summa = 45 kN.**
- **Också vid förlust av tryckluften har den centriska spännbacken en lätt förspänning (cirka 60 kg), så att arbetsstycket alltid kan positioneras säkert t.ex. vid växlelbord.**

Med bottenplatta, för större stödmoment och maximal stabilitet.

Fördel:

- **Inkl. tryckackumulator med dubbelverkande spärrventiler.**
- **Kontinuerlig övervakning av spänn- och lossningstrycket samt av batteritillståndet via WLAN.**
- **Ingen vridbenomföring behövs.**
- **Fastspänning och avspänning genom tryckluftstillförsel via robot.**
- **Anslutningsblock nr 360191 finns för horisontal eller vertikal tryckluftstillförsel.**

Användningsdata:

För centrisk fastspänning av komponenter. Lämplig för **automatiserad drift** via 4-kanals fastspänningsmoduler, men också via sidoanslutningar.

Specialtillbehör:

Anslutningsblock nr 360191.

Backprogram nr 360135 – 360151 storlek 80.

Teknisk beskrivning

höjd H	95 mm
spännkraft upp till max	10 kN
maximal tryckluftseffekt	9 bar
B	100 mm
L	100 mm
vikt	21,6 kg
passar färgkod	PCV 100
H ₁	191 mm
Backbredd A	80 mm
spännlängd	6 mm
Korsstickmått	200 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke