

**Mini-fräs HSS-Co8, obelagd, Ø e8 DC: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191400 2
GTIN	4045197102454
Artikelklass	12W

Beskrivning**Utförande:**

Ändskärsgeometri för rampning.

Excentrisk avbackning. Universell skärgeometri. Skaft motsvarande DIN 1835 B med skafttolerans h6. Kan användas som **spårfräs och pinnfräs** i Weldonhållare och hylschuckar.

God skärförmåga, mycket prisvärd. För fräsning av kilspår.

OBS!:

Spara in på kostnaderna för omslipning: Det är billigare att använda minifräsar till förslitningsgränsen och sedan kasta dem än att slipa om dem.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	2 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,003 mm
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	38 mm
Skärlängd L _c	7 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	HB med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	90 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
vått maximal	lämplig		