

Garant**Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, Ø k10 DC: 7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191500 7
GTIN	4045197102850
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**Flerskariga fräsar. **Excentrisk avbackning.**

Ändskärsgeometri för rampning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	7 mm
Tandantal Z	4
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,014 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	66 mm
Skärlängd L _c	16 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	30-40 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		