

Garant**Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, Ø k10 DC: 2,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 191500 2,5 |
| GTIN | 4045197102768 |
| Artikelklass | 11W |

Beskrivning**Utförande:**Flerskäriga fräsar. **Excentrisk avbackning.**

Ändskärsgeometri för rampning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------------|
| Skär-Ø D _c | 2,5 mm |
| Tandantal Z | 4 |
| Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ² | 0,003 mm |
| Skaftdiameter D _s | 6 mm |
| totallängd L | 52 mm |
| Skärlängd L _c | 8 mm |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal |
| Skaft | DIN 1835 B med h6 |
| Tolerans nom.-Ø | k10 |
| Spiralvinkel | 30-40 grad |
| Hörnfasvinkel | 90 grad |
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS Co 8 |
| Norm | DIN 844 B |

| | |
|-------------|----------|
| Typ | N |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Hörnfräs |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 83 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 30 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 25 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 25 m/min | P |
| GG(G) | mindre lämplig | 23 m/min | K |
| CuZn | mindre lämplig | 55 m/min | N |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |