


Garant EASYFIX

Easyfix kabelrullhållare, Ø 6 mm, Typ: 5**Beställningsdata**

Ordernummer	955801 5
GTIN	4062406573614
Artikelklass	91F

Beskrivning**Utförande:**

Kabelrullhållare av plast med aluminiuminsats (stl. 3 och 5), trådbygel **Ø 6 mm** med kabelbroms förhindrar obromsad utrullning av kablar. Trådbygeln kan justeras på djupet. Aluminiumaxeln **Ø 12 mm** sätts i plasthållaren uppifrån, vilket underlättar bytet av kabelrullar. Max. diameter på kabelrullar 200 mm.

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas. Med 5 kabelbromsar.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Teknisk beskrivning

invändig bredd	278 mm
Serie	Easyfix
effektivt djup	200 mm
Ståltråds-Ø	6 mm
Bredd	304 mm

Djup	217 mm
höjd	185 mm
Produktnamnsattribut	Ø 6 mm
Produktslag	Rullhållare