

Garant**Lamellslipstift Nylonduk (ZA) rundformig, medel, Huvud-Ø×huvudbredd:
80X50mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 554940 80X50 |
| GTIN | 4062406573720 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Mycket motståndskraftig och finstrukturerad slipduk med zirkonkorund (ZA). **Idealisk för bearbetning av rostfritt stål.** Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Rekommenderas speciellt för konturslipning.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|------------------------|
| maximalt varvtal: | 7000 min ⁻¹ |
| Huvud-Ø | 80 mm |
| rekommenderat varvtal | 4000 min ⁻¹ |
| huvudbredd | 50 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) |
| Slipmedlets beteckning | ZA |
| Motsvarande kornstorlek | 180 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| finhetsgrad | medel |
| Produktnamnsattribut | medel |
| Produktslag | Lamellslipstift |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |