

Garant GRIDLINE

ESD Vario arbetsbänk med hurts höjd 850 mm, ESD-skiva, 12×20G, Skivans längd: 1500/4mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972151 1500/4
GTIN	4062406573447
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Ben 50 mm breda med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med 1 par knutplåtar för förstävning. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Arbetskiva av 50 mm volymavledande spånskiva. Övre ytskikt av ledande HPL-laminat EGB 0,8 mm. Undersidan med ytskikt av vitt laminat. 3 mm antistatisk ABS-list runt om. Med inutiliggande stålrör som förstärkningsprofil.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 100

leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetskiva.

Lackering:

Hurts och stödben ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

OBS!:

Centralt hål för jordningskomponent nr 972827 storlek INT2W på ESD-arbetskivans undersida. Jordningskomponenten måste beställas separat.

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	12×20
----------------------------	-------

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
lådhurts effektiv höjd	325 mm
Serie	vario
arbetsskiva längd	1500 mm
Antal lådor	4
lådhurtsens bredd	400 mm
lådhurtsens höjd	400 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådhurtsens djup	650 mm
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
höjd	850 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscynder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
----------------------------------	-------------

ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådor husets höjd 400 mm	972030 400
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 75 mm	972035 75
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 100 mm	972035 100
ESD-arbetskiva Skivans längd 1500 mm	972160 1500
ESD-stödben höjd 800 mm	972180 800
Skarvplåt Typ 1	972195 1