

Garant GRIDLINE

**ESD Vario arbetsbänk med hurts höjd 850 mm, ESD-skiva, 12×20G, Skivans längd: 1500/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972150 1500/3
GTIN	4062406573430
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Ben 50 mm breda med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Arbetskiva av 50 mm volymavledande spånskiva. Övre ytskikt av ledande HPL-laminat EGB 0,8 mm. Undersidan med ytskikt av vitt laminat. 3 mm antistatisk ABS-list runt om. Med inutiliggande stålrör som förstärkningsprofil.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100

**leveransinnehåll:**

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetskiva.

**Lackering:**

Hurts och stödben ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

**OBS!:**

Centralt hål för jordningskomponent nr 972827 storlek INT2W på ESD-arbetskivans undersida. Jordningskomponenten måste beställas separat.

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Serie	vario
-------	-------

lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	12
lådurtsens djup	650 mm
lådurtsens bredd	400 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
arbetskiva längd	1500 mm
Antal lådor	3
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
höjd	850 mm
lådurts effektiv höjd	225 mm
lådurtsens höjd	300 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscynder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21

914227 KO21

ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådor husets höjd 300 mm	972030 300
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 50 mm	972035 50
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 75 mm	972035 75
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 100 mm	972035 100
ESD-arbetskiva Skivans längd 1500 mm	972160 1500
ESD-stödben höjd 800 mm	972180 800
Skarvplåt Typ 1	972195 1