



## Magasinhållare "Insider" med 1/4 tum bits med magnet, klinglängd: 15mm



### Beställningsdata

Ordernummer	676661 15
GTIN	7610733286171
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

"Multicraft"-handtag och **skjutmagasin med ändspärr** inklusive C 6,3 bits. Fäste med stark permanentmagnet.

"Insider"-handtag och **skjutmagasin med ändspärr**. Fäste med stark permanentmagnet.

#### Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

#### Innehåll:

1 bits vardera:

för spår nr 675300 storlek 4; 5,5; 6.

för Phillips nr 675281 storlek 1/25; 2/25.

för invändig Torx® nr 675295 storlek TX10; TX15; TX20.

### Teknisk beskrivning

totallängd	120 mm
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
tillverkarens beteckning	Insider
Bitshållare	D 6,3
vridbar kåpa	nej
med spärrhandtag	nej
med teleskopskaft	nej

inkl. bits	ja
inbyggt bitsfack	ja
Produktslag	Bitsverktyg

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15	675295 TX15
Precisionsbits för spår, 1/4 tum C 6.3 eggbredd 4 mm	675300 4
Precisionsbits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675281 2/25
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX10	675295 TX10
Precisionsbits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675281 1/25
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20	675295 TX20
Precisionsbits för spår, 1/4 tum C 6.3 eggbredd 5,5 mm	675300 5,5
Precisionsbits för spår, 1/4 tum C 6.3 eggbredd 6 mm	675300 6