



## Sladdlöst blindnitverktyg M18ONEFPRT-202X, Typ: M18ONEFPRT



### Beställningsdata

Ordernummer	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

#### Fördel:

- LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
- Integrerad bältesklämma.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier nr 073827 MB18 och laddare i plastväska, munstycken 4,8, 6,0, 6,4, och 7,0 mm.

#### OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073816, 073827, 073839 och 073840. Version utan batteri och utan laddare finns under nr 770460 storlek ONEFPRT-0.

### Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
vikt inklusive batteri	2,5 kg
Antal ingående batterier	2

för blindnitar av alla material	6,4 mm
slaglängd	30 mm
Vikt utan batteri	2,1 kg
batterikapacitet	2 Ah
nitningskraft	20000 N
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Produktslag	Blindnitapparat

## Tillbehör

Litiumjon system M18B2 Batterityp MB18	073827 MB18
--	-------------