



Universalborsats av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3), Borr-Ø: 8mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 787011 8 |
| GTIN | 4058546287405 |
| Artikelklass | 76G |

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallspets med skarpslipade skär och universell skärvinkel. Självcentrerande spets ger exakta hål även i hårda ytor. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borring i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.
- Kakel, keramik, marmor, glas.
- Armeringsjärn i betong.

Innehåll:

Borr nr 787001: vardera 1 st storlek 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

OBS!:

- **Varning: Får endast användas vid rotationsborring (utan slag)!**
- **Snabbare borring och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|-----------|
| Borr-Ø | 4 - 10 mm |
| Antal borrar | 8 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Användning med slag/utan slag | inte slagborrning |
| Bits sexkantskaft | E 6,3 |
| Produktslag | Universalborr |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 12 mm | 787001 12 |
| Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 8 mm | 787001 8 |
| Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 10 mm | 787001 10 |
| Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 5 mm | 787001 5 |
| Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 6 mm | 787001 6 |
| Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 4 mm | 787001 4 |