



Sladdlöst blindnitmutterverktyg FireBird® Pro, Typ: CAS



Beställningsdata

Ordernummer	770530 CAS
GTIN	4007081102513
Artikelklass	74A

Beskrivning

Utförande:

Sladdlöst verktyg för blindnitmuttrar upp till M10 aluminium, upp till M8 stål och upp till M6 rostfritt stål.

Fördel:

Mycket kraftfull, hög kapacitet per batteriladdning. Enkel och säker fastsättning av blindnitmuttrar. Elektronisk styrning av den inställda slaglängden. Snabbväxelsystem för gängstift.

leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 gängdorn och munstycke M4, M5 och M6, 1 insexnyckel, 1 st dubbelskruvnyckel nyckelvidd 24×27, litiumjonbatteri nr 770524 och laddare nr 770528 storlek CAS i L-BOXX.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
batterikapacitet	2 Ah
nitningskraft	15000 N

Energiförsörjning	Batteridriven
Batterispänning	18 V
vikt inklusive batteri	2,4 kg
Batterityp	Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Blindnitapparat

Tillbehör

Litiumjonsnabbytesbatteri CAS kapacitet 2,0 Ah	770524 2,0
Laddare Typ CAS	770528 CAS