

Garant**Handske, par MASTER FIT, Handskstorlek: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	094302 12
GTIN	4062406573935
Artikelklass	01H

Beskrivning**Utförande:**

MASTER FIT montagehandske. Med innovativ vattenbaserad polyuretan-nitrilbeläggning för mycket höga krav precision, flexibilitet och taktill känsla i torra arbetsomgivningar. Finstrukturerad yta på handens insida genom den noggranna förädlingsprocessen. Pekskärmsklar, därmed kan du använda smartphones och andra pekskärmar utan att ta av handskarna. Lång livstid genom en mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri och Öko-Tex-certifierad.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori II
Serie	MASTER FIT
Handskslag	Universalhandskar

Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	12
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	4131X
Hållarmaterial	Lycra [®] / polyamid
Beläggning	water based PU/nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
användningsområde	Precision
Längd	255 mm
Färg	blå/svart
Stickningsteknik	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar