

**Garant****Diamantsuspension alkohol- och vattenlöslig monokristallin, Kornstorlek diamantslippasta: 1 µm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 552410 1      |
| GTIN         | 4062406574437 |
| Artikelklass | 51E           |

**Beskrivning****Utförande:**

Diamantsuspension **alkohol- och vattenlöslig** i praktisk pumpsprayflaska.

**Fördel:**

Ingen klumpning av diamantpartiklarna så att diamantkornets fulla skärprestanda utnyttjas.

**Användningsdata:**

För ekonomisk polering och läppning av större ytor samt även impregnering av polerdukar och polerskivor.

**Teknisk beskrivning**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| finhetsgrad                  | mycket fin |
| Påfyllningsvolym             | 200 ml     |
| Färgkod                      | gul        |
| Kornstorlek diamantslippasta | 1 µm       |
| Slipmedel                    | Diamant    |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Slipmedlets beteckning | D         |
| Produktslag            | Slippasta |

## Användardata

|                                  | Lämplighet | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|----------------------------------|------------|----------------|---------|
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>    | lämplig    | 1-3 m/s        | P       |
| Stål < 55 HRC                    | lämplig    | 1-3 m/s        | H       |
| Stål < 60 HRC                    | lämplig    | 1-3 m/s        | H       |
| Stål < 67 HRC                    | lämplig    | 1-3 m/s        | H       |
| Hårdmetall (HM)                  | lämplig    | 1-3 m/s        |         |
| INOX                             | lämplig    | 1-3 m/s        |         |
| Ti                               | lämplig    | 1-3 m/s        |         |
| Plast, glasfiberarmerad<br>plast | lämplig    | 1-3 m/s        |         |
| Sten                             | lämplig    | 1-3 m/s        |         |
| torrt                            | lämplig    |                |         |