

Mitutoyo

Mätprojektor med bildskärm och objektiv PJ-PLUS, Typ: P2010A



Beställningsdata

Ordernummer	493513 P2010A
GTIN	4946368848211
Artikelklass	44C

Beskrivning

Utförande:

Profilprojektor för exakt inspektion med genomlysning och påfallande ljus av små till medelstora arbetsstycken. **Universalinstrument** för användning vid tillverkning, i laboratorium, för kontroll och slipning.

- **Standardobjektiv 10 x, 20 x, 50 x och 100 x objektiv på förfrågan.**
- **Vertikal, vridbar 315 mm bildskärm med hårkors och med inbyggd, digital vinkeldisplay, omkopplingsbar för avläsning i grader eller decimal.**
- **Det telecentriska belysningsystemet garanterar en vertikal och jämn belysning av bildfältet.**
- **LED-belysning för genomgående och infallande ljus med steglös reglering av ljusstyrkan ger lång livslängd och låg strömförbrukning.**
- **Fläktlös design förhindrar inträngning av föroreningar i enheten.**
- **Massivt koordinatmätbord, med snabbmatning på båda axlarna.**
- **Inbyggd digitaldisplay (med datautgång) garanterar säker och felfri mätning.**
- **För mätning av längder, vinklar, kurvor, radier.**

leveransinnehåll:

Inklusive objektiv 10 gångers förstoring, bländskydd, täckkåpa och nätkabel.

Specialtillbehör:

Eggrengöringsmedel nr 354788.

OBS!:

Fler specialtillbehör, t.ex. objektiv, tippbart centreringsstöd, horisontalprisma, klämhållare, passande normmätplattor eller kantsensor med utvärderingsenhet QM Data 200 kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

höjd	1093 mm
vikt	118 kg
Bredd	633 mm
avläsning	0,001 mm
Serie	PJ-PLUS
bildskärms-Ø	315 mm
maximal arbetsstyckevikt	8 kg
mätområde Y-axel	100 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Längd	742 mm
mätområde x-axel	200 mm
digital display	ja
belysning	LED
Produktslag	Profilprojektor