



Sladdlös häftmaskin, tillverkarens beteckning: M12BST



Beställningsdata

Ordernummer	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och kraftfull M12™ **batteridrivnen häftmaskin** med inbyggd klammerskjutare och halksäkert handtag. Upp till 2000 klammer per 2,0 Ah batteriladdning. Spärr mot skjutavbrott.

Passar till:

Klammer typ G med största indrivningsdjup 6–14 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 12 V / 2,0 Ah batterier, C12 C laddare, HD-box.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	M12BST
maximalt indrivningsdjup klammer	14 mm
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande klammertyp	G

batterikapacitet	2 Ah
Batterispänning	12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
förpackning	Transportväska
Produktslag	Häftapparater och -pistoler

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12