

Garant EASYFIX

**Easyfix påbyggnadshållare för kabelrullar set, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	955804 5
GTIN	4062406575441
Artikelklass	91F

**Beskrivning****Utförande:**

Kabelrullhållare av plast med aluminiumaxel  $\varnothing$  12 mm och trådbygel  $\varnothing$  6 mm. Trådbygel med kabelbroms, förhindrar obromsad utrullning av kablar. Trådbygeln kan justeras på djupet. Aluminiumaxeln kan monteras i 3 positioner så att rullar med  $\varnothing$  100, 200 och 300 mm kan hängas upp.

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas. Med 5 kabelbromsar.

**Passar till:**

Perforerade paneler  $\square$  9x9 mm i 37-mm raster.

**leveransinnehåll:**

1 plasthållare, aluminiumaxel, trådbygel med kabelbromsar.

Alla tillhörande bottenplattor.

**OBS!:**

Axellängden mellan 2 hållare får maximalt vara 395 mm.

**Teknisk beskrivning**

invändig bredd	368 mm
Serie	Easyfix
Bredd	480 mm
Djup	202 mm
höjd	92 mm

Ståltråds-Ø	6 mm
Axel-Ø	12 mm
Produktslag	Rullhållare