

Arbetsplatsmatta Top oljeölbeständig Bredd 91 cm, svart / orange, breddx längd: 91X210cm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 964605 91X210 |
| GTIN | 662641925632 |
| Artikelklass | 96C |

Beskrivning

Utförande:

Dessa industriarbetsplatsmattor tillverkas av högklassiga plastmaterial för **högre belastning**:

- **Hård och slitstark nitrilgummiyta för optimalt halkskydd och lång livstid.**
- **Robust nitrilgummi med lång livstid, hög nötningshållfasthet, ger maximal komfort och isolering mot hårda underlag och vibrationer.**
- **Fasade orangefärgad kanter på alla sidor för att minska snubblingsrisken.**
- **Resistent mot de flesta industriella fetter, arbetsmaterial och kemikalier.**
- **Förseglade runt om mot inträngande väta.**
- **Svårantändlig enligt DIN 4102 B1.**
- **Golvtjocklek: 14,3 mm**
- **Halksäkerhet R10 enligt DIN 51130 och BGR 181.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------|
| instickbar | nej |
| Färg | svart / orange |
| med säkerhetskantar | fyrsidig |
| Längd | 210 cm |
| Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181 | R10 |
| Tjocklek | 14,3 mm |
| vikt | 23 kg |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Bredd | 91 cm |
| Kantfasning | fyrsidig |
| Material | nitrilgummi |
| tillverkarens beteckning | Cushion Flex™ |
| Ståkomfort | Isolering (temperatur) |
| Ståkomfort | Halksäker |
| Ståkomfort | Uttröttningshämmande |
| Stötskydd | Golv |
| Materialegenskap | Oljetålig |
| Färg | svart / orange |
| Produktslag | Arbetsplatsmatta |