



Sladdlös häftmaskin, tillverkarens beteckning: M12BST



Beställningsdata

Ordernummer	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och kraftfull M12™ **batteridrivna häftmaskin** med inbyggd klammerskjutare och halksäkert handtag. Upp till 2000 klammer per 2,0 Ah batteriladdning. Spärr mot skjutavbrott.

Passar till:

Klammer typ G med största indrivningsdjup 6–14 mm.

leveransinnehåll:

Version **utan ackumulator, utan laddare och utan HD-box.**

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Batteridrivna
passande klammertyp	G
tillverkarens beteckning	M12BST
Batterispänning	12 V

maximalt indrivningsdjup klammer	14 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Produktslag	Häftapparater och -pistoler

Tillbehör

Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C