

**Garant****CCGT 030102, Sort: HU7315-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Artikelklass	211

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	AF
Skärdjup $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Sort	HU7315-1
ISO-kod vändskär	CCGT 030102
Matning $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	N
Beläggning	Diamant
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM

Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 300 m/min
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning