

Garant**CCGT 030102, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CCGT 030102
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 150 m/min
Antal byten/skär	2
Sort	HB7125-1
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v

spån-brytare	VF
Produktslag	Vändskär för svarvning