

Garant**VCGT 050102, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 268095 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406575960 |
| Artikelklass | 211 |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Hörnradie | 0,2 mm |
| Skärdjup a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Sort | HU7315-1 |
| Antal byten/skär | 2 |
| spån-brytare | AF |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 300 m/min |
| Matning f | 0,03 - 0,25 mm/v |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Beläggning | Diamant |

| | |
|------------------|------------------------|
| ISO-kod vändskär | VCGT 050102 |
| Primäranvändning | N |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |