

**Garant****VCGT 050102, Sort: HB7025-1**

### Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 268095 HB7025-1 |
| GTIN         | 4062406575946   |
| Artikelklass | 211             |

### Teknisk beskrivning

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Antal byten/skär                      | 2                  |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,05 - 0,4 mm      |
| ISO-kod vändskär                      | VCGT 050102        |
| spån-brytare                          | SF                 |
| Sort                                  | HB7025-1           |
| Hörnradie                             | 0,2 mm             |
| Primäranvändning                      | P                  |
| Matning $f$                           | 0,03 - 0,3 mm/v    |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent |
| Skärmaterial                          | VHM                |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 80 - 180 m/min     |

Tilldelning huggning/skrubb

Finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning