



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 420NNm



Beställningsdata

Ordernummer	657320 420N
GTIN	4580135820620
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Med lättret metallhandtag.

Fast monterad omkopplingspärr.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Passande inställningsverktyg nr 657325.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

totallängd L	970 mm
--------------	--------

mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
momentintervall	60 - 420 Nm
Utlösningens värde justerbarhet	ställbar
vikt	3100 g
maximalt vridmoment	420 Nm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Serie	QSP
Inställning av utlösningens värde	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
omkopplingsbar avläsning	Nm
Loggbara data	nej
Norm	DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	900 mm
mätmetod	vridmoment
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Feedback	utlösande
fyrkantfäste	3/4 tum
Mätteknik	mekanisk
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Dragriktning	Högerdragning
Kalibrering	O7
Kalibrering	O7
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

020020 1000

DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	
InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020090 1000
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Inställningsnyckel Typ 3	657325 3
Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 400 Nm	654460 400