



Heavy Duty-tejp Längd 50 m, Typ: YELLOW



Beställningsdata

Ordernummer	964981 YELLOW
GTIN	4042448572103
Artikelklass	97M

Beskrivning

Utförande:

Självhäftande golvmarkeringstejp tesa® **halkskyddstejp Heavy Duty 60954** för inom- och utomhusanvändning. Utvecklad för permanenta tillämpningar med tung last och extrema förhållanden, t.ex. för anläggningsmaskiner eller plattformar och ramper. Säker vidhäftning på de flesta ytor, saltvatten- och kemikaliebeständig, god väderbeständighet. Tejperna består av en PVC-bärare som är belagd med extrastora partiklar. **Halkdämpning R13 (R12 för storlek B/Y).**

Tjocklek 1,36 mm.

Norm:

DIN 51130.

Häftmassa: Akryl

Färg: gul

Längd: 50 m

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 1,36 mm

Teknisk beskrivning

Färg	gul
------	-----

temperaturbeständig upp till	80 °C
Draghållfasthet	400 N/mm
Hållarmaterial	PVC-folie
Tjocklek	1,36 mm
Bredd	50 mm
Användning	Märkning
anmärkning	kan rivas av med handen
Längd	50 m
Limstyrka på stål	70 N/mm
Häftmassa	Akryl
Slag av tejp	Enkelsidig
Elasticitet	35 %
Produktslag	Golvmärkningstejp