



## Strömfördelare, Typ: CEE



### Beställningsdata

Ordernummer	081148 CEE
GTIN	4007123654437
Artikelklass	08B

### Beskrivning

#### Utförande:

Utgångsuttag med självlåsand lock. Det robusta, plastbelagda stålrörsstativ ger god stabilitet och extra skydd för höljet. Höljet är dessutom utrustat med ett ergonomiskt bärhandtag. Den oljebeständiga gummikabeln kan förvaras bekvämt på upplindningsanordningen. Dessutom ger personskyddsbrytaren 30 mA och det låsbara skyddslocket mer säkerhet på arbetsplatsen.

#### Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

### Teknisk beskrivning

Kabelfärg	svart
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 44
höjd	250 mm
nätspänning	400 V

Antal uttag 230 V/16 A	4
Antal uttag 400 V/16 A	1
vikt	8,25 kg
Bredd	320 mm
Antal uttag 400 V/32 A	2
kabellängd	2 m
Kontakttyp ingång	F
Produktslag	Energiförgrening