

**Medbringarskiva CoAE, tandade Vänstergång, arbetsområdets Ø: 33-64mm****Beställningsdata**

Ordernummer	327611 33-64
GTIN	4019208501369
Artikelklass	33I

Beskrivning**Utförande:**

Medbringardubbar är spännverktyg i den mekaniska tillverkningen. De är avsedda för vridmomentöverföring från maskinspindeln till arbetsstycket. Med medbringardubbar spänns axlar fast mellan spetsar i bearbetningsmaskiner. Arbetsstyckets kompletta ytterkontur kan färdigbearbetas med en uppspänning. Genom fästättningen i arbetsstyckets centrum kan höga radialkastkrav uppfyllas.

CoAE är en medbringardubb som spänns fast manuellt i en svarv. Den används främst för svarvning över hela längden. Komponenterna spänns upp i ändarna. I samma uppspänning kan dessutom fräsning utföras. Den utmärker sig genom en konstant spännkraft, även vid ojämna ändytor eller större avvikelser i rätvinklighet. Fästet är radiellt spelfritt. Genom den modulära uppbyggnaden kan olika spetsar och olika medbringarskivor användas med en enda medbringardubb och på så sätt kan många olika geometrier bearbetas. CoAE ersätter Röhm medbringardubb CoA. Lämplig för bearbetningsmaskiner med manuell uppspänning.

Tandade medbringarskivor.

Användningsdata:

För byte eller utökning av arbetsområdet för satser nr 327541.

Passar till :

Grundenhet nr 327521 och 327541.

OBS!:

CoAE-medbringarskivor som även passar för det gamla systemet CoA (kantiga stödkolvar).

spänn-Ø A: 32 mm
längd C: 30 mm
passande centrumspetsar Ø D: 16 mm

Teknisk beskrivning

spänn-Ø A	32 mm
längd C	30 mm
arbetsområdets Ø	33 - 64 mm
passande centrumspetsar Ø D	16 mm
Användning	Vänster
Tandning	fast
Produktslag	Ändmedbringare