



## Tryckluftsprövningspump 1450, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	814891 1
GTIN	095691500724
Artikelklass	86A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med tryckprovningssumpen modell 1450 kan installationer som måste vara läckagefria provas. Pumpen möjliggör provningar av system med upp till 50 bars (725 PSI) tryck.

- **Spakmanövrering i två steg för snabb påfyllning av systemet och tryckkuppbyggnad.**
- **Trycket bibehålls automatiskt. Ingen ventil måste stängas för hand.**
- **Filter på in- och utlopp för bättre driftsäkerhet.**
- **Aluminium- och karbonförstärkt PTFE-kolvpump för en längre livslängd.**
- **Mått LxBxH (720x220x240 mm); volym/slag: 37,7 cm<sup>3</sup>.**

#### Användningsdata:

Särskilt lämplig för användning i värmeinstallationer, tryckluftssystem, kylsystem, oljeinstallationer, sprinkleranläggningar och andra hydrauliska rörledningar med liten diameter.

#### Observera:

Täthetsprovningar får endast göras med vatten, olja eller en blandning av vatten och etylenglykol.

### Teknisk beskrivning

Slanglängd	1,83 m
Bredd	220 mm
anslutningsgänga slang	1/2 tum BSPP
Maximalt tryck	50 bar

## Datablad

maximal temperatur	50 °C
Pumpvolym per slag	37,7 cm <sup>3</sup>
höjd	240 mm
Längd	710 mm
vikt	6,4 kg
behållarvolym	13,6 l
Produktslag	Provningspump